

CUSTOM EA706CB-10A

ULTIMATE SERIES


デジタル騒音計

SL-200U



- 携帯サイズに必要な最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単。
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
- MAX/MIN ホールド機能、温度計機能、カラー LCD 搭載。

周波数特性	A特性
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
測定範囲	35dB～135dB
分解能	0.1dB
精度	±2.0dB (94dB、1kHzにて)
動特性	Fast (時定数125ms)、Slow (時定数1s)
温度測定範囲	0℃～+40℃
温度分解能	0.1℃
温度精度	±1.5℃
サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0℃～+50℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10℃～+60℃、10%RH～75%RH (但し、結露のないこと、電池を含まず)
電源	単4形乾電池×3本
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)*1
オートパワーオフ	約12分(解除可能)

寸法	約 W56×H144×D31 mm (風防スクリーン、ボタン部分を除く)
重量	約 81g (電池含まず)
規格準拠	IEC61672-1 Class2
付属品	風防スクリーン、取扱説明書、 単4形乾電池×3本 *2
JAN	 4 983621 180060

*1 使用状況(測定待機状態が長いなど)により電池寿命が短くなります。

*2 本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短い場合があります。

製品詳細情報

