

EA706XA-2 デジタル振動計

- ・振動速度と加速度を測定
- ・機械設備等の振動測定に好適
- ・大型LCD採用で見やすい表示
- ・オートホールド、RMS&ピーク値、最大・最小値を表示
- ・オートパワーオフ、電池消耗表示、磁気ベース付プローブ
- ・鉛フリーハンダ使用製品



- ・センサ…圧電型センサ
- ・測定周波数…10Hz～1KHz
(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
- ・測定範囲…速度: 200mm/S: 0.5～199.9m/S * 振動周波数と変位測定は不可
加速度: 200mm/S²: 0.5～199.9m/S²
- ・精度…±(5%+2dgt) (at80Hz/160Hz・at23±5°C)
- ・校正点…速度: 50mm/S(160Hz)、 加速度: 50m/S²(160Hz)
- ・ディスプレイ…LCD・4桁・約1回/秒
- ・使用環境…0～50°C・0～80%RH
- ・電源…006P積層乾電池X1、消費電流: 約DC6mA、オートパワーオフ
- ・サイズ…78(W)X38(D)X185(H)mm(センサ部Φ 16X29mm)
- ・ケーブル長…1.2m
- ・重量…本体: 274g、磁気プローブ: 約38g
- ・標準付属品…006積層乾電池X1、磁気ベース付プローブ、ハードケース
取扱説明書・保証書