

デジタルマルチメーター

AD-5503 標準価格 ¥3,900 (税抜)

製品ニュース



表示	3999 カウント液晶表示	
測定項目	直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック	
測定レンジ *最高精度	直流電圧	400mV/4/40/400/600V *±(0.8%rdg+2dgt)
	交流電圧	4/40/400/600V *±(1.2%rdg+3dgt)
	直流電流	400μ/4000μ/40m/400mA *±(1.0%rdg+3dgt)
	交流電流	400μ/4000μ/40m/400mA *±(1.5%rdg+3dgt)
	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.0%rdg+2dgt)
	周波数	5/50/500/5k/50k/500k *±(0.5%rdg+3dgt)
	デューティ比	0.1~99.9%
コンデンサ	50n/500n/5μ/50μ/100μF *±(4%rdg+3dgt)	
ダイオードチェック	ダイオードの順方向電圧を測定	
導通チェック	約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動	
最大入力電圧	DCV 600VDC、ACV 600Vrms	
最大入力電流	400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)	
入力インピーダンス	約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)	
サンプリングレート	3回/秒	
回路保護素子	PPTC素子	
一般仕様		
電源/電池寿命	CR2032形リチウム電池 1個/約60時間	
仕様保証温度湿度範囲	18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)、海拔2000m以下	
最大動作温度湿度範囲	0~40℃、75%RH以下(結露なきこと)、海拔2000m以下	
寸法/質量	58.2(W)×109.8(H)×10.8(D)mm/約76g(電池含む)	
付属品	取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)	
JANコード	4981046197144	
標準価格	¥3,900 (税抜)	

別売品

電池蓋(ネジ付き) AXP-AD5503-1 標準価格(税抜) ¥230 JANコード4981046197625
 収納ケース AXP-AD5503-2 標準価格(税抜) ¥220 JANコード4981046197168

持ち運びやすいカードタイプ

テストリードがケースに収納できます
 厚さわずか 10.8mm、重さ 76g

スリープ機能

電源を切り忘れても電池消費を防ぎます

こんな機能を搭載しています

- 3999カウント表示
- オートレンジ機能
- 表示ホールド機能
- スリープ機能
- 導通チェック機能
- デューティ比測定
- 周波数測定機能
- ダイオードテスト機能
- コンデンサ容量測定機能
- 相対値(比較)測定機能



安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

AND 株式会社 **エーアンド・ティ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

- | | |
|---------------------|------------------|
| TEL.03-5391-6128(直) | FAX.03-5391-6129 |
| TEL.011-251-2753(代) | FAX.011-251-2759 |
| TEL.022-211-8051(代) | FAX.022-211-8052 |
| TEL.028-610-0377(代) | FAX.028-633-2166 |
| TEL.048-592-3111(代) | FAX.048-592-3117 |
| TEL.045-476-5231(代) | FAX.045-476-5232 |
| TEL.054-286-2880(代) | FAX.054-286-2955 |
| TEL.052-726-8760(代) | FAX.052-726-8769 |
| TEL.06-7668-3900(代) | FAX.06-7668-3901 |
| TEL.082-233-0611(代) | FAX.082-233-7058 |
| TEL.092-441-6715(代) | FAX.092-441-2815 |

<https://www.aandd.co.jp/>