

カード型デジタルマルチメータ

# ニュー・マルチメータシリーズ

機能を絞った  
高コスパタイプ



M-01FB

(EA707BB-3D)

コンパクト・  
スタンダード



M-02FB

(EA707BB-8A)

背面の磁石で  
金属面に固定可



M-03FBM

11.5mm  
薄型なのに  
バックライト  
つき!



M-03FB

最上位モデル  
AC/DC自動切替  
磁石・バックライトつき



(EA707BB-5B)  
M-09FBM

今夏発売

全機種

導通：ブザー & LED 通知

19mm・金メッキテストリード

IEC-61010-01 600V CAT.II  
300V CAT.III

M-01FB	M-02FB	M-03FBM	M-03FB	M-09FBM

電気的性能		(EA707BB-3D)	(EA707BB-8A)	(EA707BB-5B)		
	M-01FB	M-02FB	M-03FBM	M-03FB	M-09FBM	
ACV	200V/500V	2V/20V/200V/600V	4V/40V/400V/600V	4V/40V/400V/600V	4V/40V/400V/600V	
DCV	2V/20V/200V/500V	200mV/2V/20V/200V/600V	4V/40V/400V/600V	4V/40V/400V/600V	4V/40V/400V/600V	
ACA	-	-	-	-	400mA	
DCA	200mA	-	-	-	400mA	
Ω	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	
一般仕様		M-01FB	M-02FB	M-03FBM	M-03FB	M-09FBM
動作原理		二重積分方式				
表示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント			3.5桁LCD表示、最大3999カウント		
レンジ切替	マニュアル	オート				
JAN	4983621100280	4983621100297	4983621100303	4983621100310	4983621100327	

※掲載の情報は開発中のものです。外観や仕様などが実際の商品とは異なる場合がございます。

工業設備測定器

アナログテスタ

デジタルマルチメータ

クランプメータ

検相器

検電器

ケース/テストリード

絶縁抵抗計