

EA707DG-3(AC/DC)ボルテージテスター取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



安全のために:

当製品は乾燥した状況で使用してください。
計測する回路はCAT. II で600Vを超えてはいけません。
(CAT.の区域は国際安全規格IEC61010や国内のJISC1010で定められる安全規格です。)

●仕様

- ・検知範囲…80～480V(AC/DC)
- ・電圧レンジ…120/240/277/480V
- ・CAT II : 600V
- ・使用環境…気温: 0～40℃
湿度80%以下(31℃以上では湿度50%以下)
標高2000m以下、屋内のみ
- ・サイズ…27(W)X16(D)X110(H)mm
- ・コード長…130mm
- ・重量…36g
- ・ポケットクリップ付



●特長

- ・片手でカンタン! 4つのレンジで電圧が一目でチェックできます。
- ・リード棒収納できます。

●操作方法

テストするコンセントにプローブを差し込むか、回路の端子にプローブを注意深く当ててチェックします。
電圧がかかっている場合ランプが点灯します。
最も高い数値を読んでください。
電圧が高いほど明るく光ります。
プローブを本体にセットすることにより片手でコンセントにプローブを差し込む事ができます。



警告

検知していなくても、80Vに満たない電圧がかかっているかもしれません。
充分注意してください。

●お手入れ

乾いた布で油やホコリ等の汚れを取り除いてください。