

## EA708AD-1 (デジタルクランプメーター)

### 〈仕様〉

#### レンジ

- ・直流電圧…2/200/1000V(±1.5%rdg±1dgt)
- ・交流電圧…200/750V(±2.9%rdg±4dgt)
- ・交流電流…20/200/600A  
(±1.5%rdg±4dgt : 50/60Hz)  
(±3.5%rdg±5dgt : 40~500Hz)
- ・抵抗…200/200kΩ(1.5%rdg±3dgt)
- ・電源…006P(9V)電池×1個(マンガン200時間)
- ・クランプ内径…34mm
- ・寸法/重量 : 82(W)×192(H)×33(D)mm/270g
- ・付属品…9V電池×1個、テストリード

### 〈特長〉

- ・3.1/2桁LCD表示、最大1999カウント
- ・大型液晶
- ・データホールド機能
- ・ダイオードチェック機能
- ・導通チェックブザー
- ・AC/DC電圧測定レンジ
- ・抵抗測定レンジ
- ・グリップ内径…φ34mm

