

フォークテスター testo 755-1/-2

電 圧

電 流

校 正 可

お問い合わせください。



| | testo 755-1 | testo 755-2 |
|------------|----------------------------|------------------|
| 電圧 (AC/DC) | 6~600V | 6~1000V |
| 電圧精度 | ±(1.5%rdg +3) | |
| 直流電流 | 200A (40~70Hz) | |
| 直流電流精度 | ±(3%rdg +3) | |
| アコースティック音 | AC50V以上、DC120V以上で発生 | |
| 導通テスト | 30Ω以下 | |
| 単相極性テスト | — | 90~690V 50/60Hz |
| 相回転テスト | — | 100~400V 50/60Hz |
| 抵抗 | 30~100kΩ (±1%rdg +5) | |
| 動作温度 | -10~+50°C 湿度75%以下(結露のないこと) | |
| バッテリー | 単4乾電池×2 | |
| 外形寸法・質量 | 199×62×40mm 310g(バッテリー含む) | |

ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通をテスト

testo 755は、フォーククランプでAC電流、テストリードでAC/DC電圧、抵抗、導通を測定できます。テストリード測定では自動的に測定機能を切り換えるため、操作が要りません。電圧50V以上で注意喚起のためにアコースティックのアラーム音が鳴ります。testo 755-2は三相電源の電圧測定時に相回転も確認できます。

特 長

- ・ボタン操作不要で測定機能を自動選択
- ・電流、電圧、抵抗、導通テスト
- ・相回転の確認や単相極性テストが可能(755-2)
- ・プローブの先端部分は交換可能

機 能

- ・自動電源ON
- ・LEDライト



製品

型番

testo 755-1 (EA708AF-1) 0590 7551

testo 755-2 (EA708AF-2) 0590 7552

同梱品: 本体、プローブチップ、電池

アクセサリ

型番

testo 770用キャリングケース 0590 0017

testo 755 交換用プローブチップ 0590 0015