

testo 755 フォークテスター

電 圧

電 流

抵 抗

校正可

お問い合わせください。



詳細情報



	testo 755-1	testo 755-2
電圧 (AC/DC)	6~600V	6~1000V
電圧確度	±(1.5%rdg +3)	
交流電流	200A (40~70Hz)	
交流電流確度	±(3%rdg +3)	
アコースティック音	AC50V以上、DC120V以上で発生	
導通テスト	30Ω以下	
単相極性テスト	—	90~690V 50/60Hz
相回転テスト	—	100~400V 50/60Hz
抵抗	30~100kΩ (±1%rdg +5)	
動作温度	-10~+50℃ 湿度75%以下 (結露のないこと)	
バッテリー	単4乾電池×2	
外形寸法・質量	199×62×40mm 320g (バッテリー含む)	

ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通をテスト

testo 755は、フォーククランプでAC電流、テストリードでAC/DC電圧、抵抗、導通を測定できます。テストリード測定では自動的に測定機能を切り換えるため、操作が不要です。電圧50V以上で注意喚起のためにアコースティックのアラーム音が鳴ります。testo 755-2は三相電源の電圧測定時に相回転も確認できます。

特長・機能

- ・ボタン操作不要で測定機能を自動選択
- ・電流、電圧、抵抗、導通テスト
- ・相回転の確認や単相極性テストが可能 (755-2)
- ・プローブの先端部分は交換可能
- ・2本のプローブ接続またはボタンを押すと自動電源ON ・LEDライト



製品名

型番

testo 755-1 フォークテスター 0590 7551

testo 755-2 フォークテスター 0590 7552

同梱品: 本体、プローブチップ、電池

アクセサリ

型番

ケース 0590 0017