

電氣的性能

23±5℃のとき

	レンジ	分解能	確度
ACA/DCA	400A	0.1 A	±(1.8%rdg+10dgt)
	600A	1 A	±(1.0%rdg+5dgt)
ACV	4V	0.001 V	±(1.5%rdg+10dgt)
	40V	0.01 V	
	400V	0.1 V	±(1.5%rdg+5dgt)
	600V	1 V	
DCV	400mV	0.1 mV	±(0.75%rdg+3dgt)
	4V	0.001 V	±(1.0%rdg+3dgt)
	40V	0.01 V	
	400V	0.1 V	
	600V	1 V	
Ω	400Ω	0.1 Ω	±(1.0%rdg+5dgt)
	4kΩ	0.001 kΩ	
	40kΩ	0.01 kΩ	
	400kΩ	0.1 kΩ	
	4MΩ	0.001 MΩ	±(3.0%rdg+5dgt)
	40MΩ	0.01 MΩ	±(5.0%rdg+5dgt)
導通チェック*	400Ω	0.1 Ω	—
ダイオード チェック	1.0V	0.001 V	±(10.0%rdg+5dgt)/開放電圧約 1.5V

* ブザーズレッシュホールド:100Ω以下