

RLM-10+ フレキシブル漏れ電流計(口ゴスキーリークメーター)



特徴

外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計

CT内径φ210mm

フィルタスイッチ付(カットオフ周波数 約150Hz)

バックライト機能付き

仕様

測定レンジ	AC 1000mA/10A/100A/1000A
交流電流確度	1000mA レンジ ±3.0%rdg±5dgt 10A / 100A / 1000A レンジ ±2.5%rdg±5dgt
CT内径	φ210mm
最小分解能	0.1mA
記録計出力	DC 100mV (各レンジのフルスケール)
その他機能	バックライト、データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ、実効値測定(RMS)
電源	単3アルカリ電池 ×6
寸法重量	本体 : W159×H105×D53mm 約350g CT : 内径φ210mm 約250g
付属品	電池、キャリングケース
オプション	記録計出力コード(MR-003)