

## M-220+ ミニクランプメーター

AC負荷電流  $\phi 33$  mm EA708S-1

## 特徴

- ・ AC 30/300 A の2レンジオート
- ・ CT内径  $\phi 33$  mm
- ・ 最小分解能0.01 A
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

## 仕様

測定レンジ	AC 30 A/300 A
交流電流確度	$\pm 1.2 \% \text{rdg} \pm 10 \text{ dgt}$
CT内径	$\phi 33$ mm
最小分解能	0.01 A
その他機能	データホールド、オートパワーオフ
電源	ボタン電池LR44×2
寸法・質量	W54×H152×D23 mm 約85 g
付属品	電池、ソフトケース