

アナログ絶縁抵抗計



EA709BA-1,-2,-3,-4,-5

- 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
- 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
- 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
- より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き

取扱い中止
取扱い中止

品番	定格電圧(DCV)	定格抵抗 (MΩ)	測定範囲(精度)	
			第1有効測定範囲	第2有効測定範囲
EA709BA-1	125V	100MΩ	0.1MΩ ~ 50MΩ (表示値の±5%)	0.01MΩ ~ 0.1MΩ 未満 (表示値の±10%)
EA709BA-2	250V			
EA709BA-3	500V			
EA709BA-4	500V	1000MΩ	0.1MΩ ~ 500MΩ (表示値の±5%)	0.5MΩ ~ 1MΩ 未満 (表示値の±10%)
EA709BA-5	1000V	2000MΩ	2MΩ ~ 1000MΩ (表示値の±5%)	1MΩ ~ 2MΩ 未満 (表示値の±10%)

取扱い中止

交流電圧測定	0~600V (50 ~60Hz), 最大表示値の ±5%, 入力抵抗500kΩ 以上, 平均値整流実効値指示
機能	光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6) × 4, 連続使用時間: 20h (測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
寸法・質量	152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品	IR4011-11 スイッチ付きリードセット 9788-01 × 1, 携帯用ケース C0100 × 1, 取扱説明書 × 1, 単3形アルカリ乾電池(LR6) × 4

単レンジ

定格測定電圧	125V/100MΩ	250V/100MΩ	500V/100MΩ	500V/1000MΩ	1000V/2000MΩ
目盛					
第一有効測定範囲	0.1 ~ 50 MΩ	0.1 ~ 50 MΩ	0.1 ~ 50 MΩ	1 ~ 500 MΩ	2 ~ 1000 MΩ

ライト

「白色 LED 照明」

薄暗い現場での作業をサポート

- 光るスケール
- 照らす LED ライト



● 活線警告表示 「赤色 LED 点灯」

測定端子間に AC20V 以上の電圧があると点灯
自動充電中の電圧もチェック (DC20V 以上)

BATT

- 電池消耗を知らせる LED



残量 あり 残量 少 残量 なし

ファンクションスイッチ

「安全に配慮したレンジ配置」

試験電圧が3レンジ、4レンジの機種では、誤った電圧印加を回避する、OFF 位置を採んだ用途別のレンジ配置



メジャースイッチ

- スイッチを押して測定
- スイッチを起こして連続測定もできる



スイッチ付きリードセット



スイッチ付きリードで作業効率向上

- ・スイッチ付きリード とアース側リード (ワニ口) のセット品
- ・スイッチ付きリードは測定開始 & 停止のリモート制御可能、ペンライトの ON/OFF は本体のライトスイッチで

LED で見やすい、わかりやすい

- ・プローブ先の白色 LED 照明で薄暗い現場でも測定ポイントを見逃さない
- ・赤 LED 点灯で活線警告をお知らせ

