

EA710R-3

(リストストラップ用通電チェッカー)

判定	LOW(赤ランプ)	R < 800k	ブザー-OFF
	GOOD(緑ランプ)	800k R 9M	ブザー-ON
	HIGH(赤ランプ)	R > 9M	ブザー-OFF
電源(電池)	006P 9V 乾電池		
電池寿命	約50,000回		
アース線	2.5m		
外形寸法	80(W) × 117(D) × 40(H) mm		
重量	244g		
動作環境	0 ~ 40、20 ~ 90%RH 結露なきこと		

下限値800k の範囲については+10%、-0%、
上限値9M については+0%、-10%の公差を
設定してあります。

セット内容

- ・アース線(2.5m)
- ・006P 9V 乾電池

使用方法

アース線を接続する。
手でパッドを押す。
緑のGOODランプが点灯し、ブザーが鳴れば合格。

