

HIOKI

検相器 PD3129

PHASE DETECTOR PD3129 現場測定器



New



光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で 安全作業

CE 3 years 3年保証



写真に撮って報告

正相の場合、矢印が緑色に点灯します。写真に撮っても分かりやすいので工事報告用の証明写真に便利です。



相順ランプ：
時計回りに点滅
矢印：緑色に点灯
ブザー音：断続音

相順ランプ：
反時計回りに点滅
矢印：点灯なし
ブザー音：連続音

LED とブザー音で簡単確認

相順ランプの点滅、矢印部分のLED点灯、またブザー音で、三相電源の相順を簡単に直感的に確認できます。



金属非接触で安全

金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけ。安全に、検相作業を行うことができます。

現場での作業をさらに便利に



作業がはかどるマグネット付き



背面についた4つのマグネットで配電盤にも固定可能。手がふさがらず自由に使えるので、作業効率がぐんと上がります。

単3電池2本で70時間使用可能



単3電池2本で70時間連続使用可能。長寿命なので面倒な電池交換も少なく済みます。また、予備電池も荷物になりません。

急な電池切れを防ぐ電池チェック機能



通常 電池の消耗をONランプの点滅でお知らせ。急な電池切れを防ぐことができます。

電池長持ちに貢献 オートパワーオフ



電源投入後15分後に自動的に電源オフ。電池を長持ちさせることができます。

電線に合わせて選べる2つのタイプ



ワイドタイプ PD3129-10

測定可能径
仕上外径: $\phi 7 \sim 40$ mm
IV, HIV電線: $14 \sim 500$ mm²
CV電線: $3.5 \sim 500$ mm²

EA711-10A



スリムタイプ PD3129

測定可能径
仕上外径: $\phi 2.4 \sim 17$ mm
IV, HIV電線: $2 \sim 100$ mm²
CV電線: $2 \sim 60$ mm²

EA711-1A

製品仕様

	ワイドタイプ PD3129-10 (EA711-10A)	スリムタイプ PD3129 (EA711-1A)
機能	検相機能(正相,逆相)	検相機能(正相,逆相)
電圧検出方式	静電誘導式	静電誘導式
接続対象(絶縁導体)	仕上外径 $\phi 7 \sim 40$ mmまで	仕上外径 $\phi 2.4 \sim 17$ mmまで
動作電圧範囲	三相AC70~1000V(正弦波,連続)	三相AC70~600V(正弦波,連続)
使用周波数範囲	45 Hz~66 Hz	
安全クラス	測定カテゴリCAT III 1000V, CAT IV 600V (予想される過渡過電圧 8,000V)	測定カテゴリCAT III 600V (予想される過渡過電圧 6,000V)
適合規格	安全性: EN61010 / EMC: EN61326	
検相表示	正相: 相順ランプ4灯順次点滅(時計回り),プザー連続音,矢印緑色点灯 逆相: 相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り),プザー連続音	
電池チェック機能	電源ON時: ONランプ点灯/電池消耗時: ONランプ点滅	
オートパワーオフ	電源投入から約15分後に電源オフ	
電源・連続使用時間	単3形乾電池×2, DC3.0V(最大定格電力: 300mW), 約70時間(電源ON状態にて,単3形マンガン電池R6P使用時)	
寸法	約70W×75H×30D mm(突起物含まず)ケーブル長0.7m	
質量	約240g(電池を含む)	約200g(電池を含む)
使用環境	屋内,高度2000mまで/使用温湿度範囲0~40℃,80%rh以下(結露無し) 保存温湿度範囲-20~60℃,80%rh以下(結露無し)	
付属品	携帯用ケース,ストラップ,単3形マンガン電池(R6P)×2,スパイラルチューブ,取扱説明書	

日置電機株式会社

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569
〒386-1192 長野県上田市小泉 81

首都圏(営) TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212
〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8

北関東(営) TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842
〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

静岡(営) TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221
〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

名古屋(営) TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル24F

大阪(営) TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253
〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

福岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275
〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは…

■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書をご希望されるお客様は、別途ご注文をお願いいたします。

※このカタログの記載内容は2015年8月26日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承ください。

※お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター ☎ 0120-72-0560 (9:00~12:00,13:00~17:00,土日祝日除く) TEL 0268-28-0560 E-mail: info@hioki.co.jp まで。

※輸出に関するお問い合わせは外国営業部 (TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail: os-com@hioki.co.jp) までお願いいたします。

PD3129J2-58E