

光音検相器

絶縁電線クリップタイプ 3φ200V・400V



特 長

1. 絶縁電線でチェックが可能
2. 目と耳で二重の確認
3. 大型クリップにより対象電線が2mm²～100mm²と広範囲に使用が可能
4. 小型、軽量で取り扱いが便利

形 式

PC-3

特性表

形 式	PC-3		
使 用 電 圧	3相AC200・400V		
周 波 数	50Hz/60Hz		
相 回 転 の 表 示		正回転	逆回転
	LEDの点滅色	緑	赤
	ブザー音	なし	断続音
使 用 電 池	マンガン乾電池 S-006P. 9V		
対 象 電 線	2mm ² ～100mm ²		
質 量	約250g		

取り扱い

1. 電池
乾電池006P, 9Vを使用します。
連続使用時間は約4時間です。
2. 表示
右回転の矢印
LED－緑色－が点滅したら正回転です。
左回転の矢印
LED－赤色－が点滅したら逆回転です。
3. 使用前
電源のスイッチを押して、電源表示灯が点灯するのを確認してください。点灯しない時は電池を取り替えてください。
4. チェック
3個のクリップを確実に対象電線に取り付けて相回転を確認してください。

外形寸法図

