

testo 540 照度計

照 度

校正可

お問い合わせください。



詳細情報



測定範囲	0~99,999 lx
精度(±1 digit)	±3 lx または ±3%(基準との比較)
分解能	1 lx(0~19,999 lx)、10 lx(その他の範囲)
動作温度	0~+50°C
バッテリー	単4乾電池×2(約200時間)
外形寸法	133×46×25mm
質量	95g

手のひらサイズの照度計

testo 540はポケットサイズのコンパクトボディで、オフィスや作業場所、店舗などの照度を素早く簡単に測定します。

特長・機能

- ・ 作業環境の照度を素早く簡単に測定可能
- ・ ヒトの目と同等の分光感度特性
- ・ ホールド機能、最大/最小値表示
- ・ 安全に保管するための保護キャップ付き

製品名

型番

testo 540 照度計

0560 0540

同梱品: 本体、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池、出荷検査書