

**照度計
EA712A-7**



◆仕様

- 測定範囲…0～99,999lx
- 分解能…1lx(0～19,999lx)、10lx(その他の範囲)
- 測定精度…±3%
- 使用温度範囲…0～50℃
- 電源…単4電池2本(モニター電池付)
- サイズ…133×46×25mm
- 重量…95g(電池と保護キャップ含む)
- バッテリー寿命…200時間(バックライトオフ時 / アルカリ電池使用時)
- 付属品…出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ
乾電池

* 取引証明には使用できません。

◆特徴

- センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
- オートオフ機能(10分後に電源が切れます)、オートオフ解除機能付
- ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、
現場での計測に最適です。