

# 心線対照機のスタンダードモデル!

トーンプローブセット  
701K-G

非接触で目的線を素早く安全に識別できます!

## 701K-Gの新機能

- ① イヤホン出力端子  
使用中はスピーカーOFF
- ② 暗所で便利なLED
- ③ 導通確認時にブザー音
- ④ 蓋を開けずに音色変更
- ⑤ 瞬間耐圧100VにUP!  
ADSL回線にも対応
- 新装備  
RJ45アダプタを標準装備



専用ケース  
全てのトーンプローブセットに付いています

- ・電話・通信回線など無電圧から低電圧のメタルケーブルに!
- ・被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます!

リチウム  
充電電池  
内蔵

701KRCプレミアム  
もあります!★充電器2個付き★

### 標準装備

- ・プレスト電源供給機能
- ・プレスト接続用端子
- ・L1・L2極性確認
- ・導通確認
- ・2種類の信号音
- ・RJ45アダプター
- ・専用ケース

【77HP-G送信機】64×57×32mm / 128g 【200EP-G受信機】231×55×28mm / 145g(電源) 送信機・受信機:006p 9V電池×各1個

# 発信機にオートパワーオフ機能を搭載!

トーンプローブセット  
711DX

トーン音色もワンタッチで3種類の中から選択できます!

- ・探索距離に応じた送信出力の強弱二段切替が行えます!
- ・トーン発信用にRJ11のオス・メスを標準装備!



特許3

スピーカーサイズ

クリアな音質を確保する大口径スピーカー

スピーカー消音機能  
付きイヤホン端子

特許1

ボリュームコントロール  
感度調整で明瞭な探索を実現

特許2

着信LED表示  
LED発光で受信を明確にお知らせ

RJ11のオス・メス

送信出力の強弱調節

3種類の音色選択

オートパワーオフ機能

手元を明るく照らすLEDライト

### 標準装備

- ・LED導通確認
- ・LED極性確認
- ・プレスト電源供給
- ・プレスト接続端子
- ・樹脂製先端チップ
- ・専用ケース

樹脂チップで  
ショート防止

【77GX送信機】101×41×35mm / 150g  
【200EP-G受信機】231×55×28mm / 145g  
(電源) 送信機・受信機:006p 9V電池×各1個

## トーンプローブセット 比較表

トーンプローブセットの「送信機」「受信機」「ケース」は単品でもお求め頂けます

機種名	701K-G	701KRC	711DX	811SP	500XP2
ノイズフィルター機能	—	—	—	○	○
発信機のオートパワーオフ機能	—	—	○	○	○
防滴仕様	—	—	—	—	○
イヤホンジャック	○	○	○	—	○
電圧警告機能	—	—	—	—	○
トーン発信	2音	2音	3音	3音	3音
導通テスト	ブザー音・発光	ブザー音・発光	発光	発光	発光
LEDライト	○	○	○	—	—
充電機能	—	○	—	—	—