

EA713BE - 2
(デジタルタイミングライト)

適合エンジン 2サイクル、4サイクルエンジン用
 電源 DC12V
 ピックアップクランプ、ワニ口クリップ付属
 適応プラグワイヤー径 10mmまで
 測定範囲 回転数 0~9999rpm

金属製ピックアップ
 キセノンフラッシュ
 コードは着脱可能
 アップ/ダウンボタン付
 本体はABS樹脂製。メタルカバー仕様
 ケース付 400X330X100mm



本体サイズ
 310X180X65mm
 本体重量 400g
 コード長 1.7m
 コード重量 300g



操作部



コード着脱可能



ピックアップクランプ

本体

接続部

コード

ワニ口クリップ

本体先端部レンズ部



ピックアップクランプ



90X35X15mm メタル製

ワニ口クリップ



全長 75mm 幅 12mm スチール製