

testo 460 非接触回転計

回 転

校 正 可

お問い合わせください。



詳細情報



	testo 460
測定範囲	100~29,999rpm
精度±1 digit	測定値の±0.02%
分解能 (代表値)	0.1rpm (100~999.9rpm)
その他	—
動作温度	0~+50℃
バッテリー	単4乾電池×2 (約20時間)
外形寸法	119×46×25mm
質量	85g

回転数を簡単に安全に測定

回転数を非接触測定できる光学式の非接触回転計です。測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。小型で、デイリーの点検に最適です。

特長

- ・最大/最小値
- ・ファンの羽根の枚数を入力し正しい回転数を測定

製品名

型番

testo 460 非接触回転計

0560 0460

同梱品:本体、ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、乾電池、出荷検査書

アクセサリ

型番

反射シール 150mm×5枚

0554 0493