

非接触回転計
EA714N-15



◆仕様

- 測定範囲…100～29,999rpm
- 分解能…0.1rpm
 - (100～999.9rpm)
 - 1rpm
 - (1,000～29,999rpm)
- 精度…計測値の±0.02%
- 測定距離…100～400mm
- 動作温度…0～50°C
- バッテリー寿命…20時間
(バックライトオフ時 / アルカリ電池使用時)
- 電源…単4電池×2本
(モニター電池付)
- 測定方法…非接触式
- 重量…85g(電池と保護キャップ含む)
- サイズ…119×46×25mm
- 付属品…出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、
保護キャップ、モニター電池、
反射テープ(幅10mm×150mm)×5枚

◆特徴

- LEDマーカ付
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
- ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、
現場での計測に最適です。