

ミニスケール

最小表示

0.1g

最大測定

2kg

フック穴付

壁掛け可能で
収納しやすい

風袋機能

容器の重さを
差し引きできる

ブルー
バックライト

表示が見やすい

<一般仕様>

秤量	: 2000g	精度	0~500g : ±0.5g
最小表示単位	: 0.1g		500~1000g : ±1g
			1000~2000g : ±2g
使用温湿度	: +10 ~ +30°C (但し、結露のないこと)		
電源	: 単四形乾電池 ×2 個		
寸法・重量	: W95×H24×D150mm、約 140g (電池含む)		
付属品	: 取扱説明書		
JAN	: 4983621490176		

