

好評発売中

# 小型はかり CUSTOM

## 精密はかり MS-50

EA715A-24

<b>最小表示</b> 0.001g	<b>最大測定</b> 50g	<b>数量計測機能</b> 測定物の 個数が測れる
<b>風袋機能</b> 容器の重さを 差し引きできる	<b>ブルー バックライト</b> 表示が見やすい	<b>カバー付き</b> 風などの影響から 計量皿を守る



<一般仕様>

秤量	: 50g	精度	0~30g : ±0.003g
最小表示単位	: 0.001g		30~50g : ±0.005g
使用温湿度	: +10 ~ +30°C (但し、結露のないこと)		
電源	: 単四形乾電池 × 4 個		
寸法・重量	: W96×H64×D150mm、約 220g (電池含む)		
付属品	: 分銅 (50g)、ピンセット、スプーン、 計量皿、取扱説明書		
JAN	: 4983621490169		

## 手帳型はかり MS-500



<b>最小表示</b> 0.1g	<b>最大測定</b> 500g	<b>ポケットサイズ</b> 気軽にどこでも 持ち運べる
<b>風袋機能</b> 容器の重さを 差し引きできる	<b>ブルー バックライト</b> 表示が見やすい	

<一般仕様>

秤量	: 500g	精度	: ±0.5g
最小表示単位	: 0.1g		
使用温湿度	: +10 ~ +30°C (但し、結露のないこと)		
電源	: 単四形乾電池 × 2 個		
寸法・重量	: W128×H19×D77mm、約 120g (電池含む)		
付属品	: 取扱説明書		
JAN	: 4983621490183		

## ミニスケール MS-2000

<b>最小表示</b> 0.1g	<b>最大測定</b> 2kg	<b>フック穴付</b> 壁掛け可能で 収納しやすい
<b>風袋機能</b> 容器の重さを 差し引きできる	<b>ブルー バックライト</b> 表示が見やすい	

<一般仕様>

秤量	: 2000g	精度	0~500g : ±0.5g
			500~1000g : ±1g
最小表示単位	: 0.1g		1000~2000g : ±2g
使用温湿度	: +10 ~ +30°C (但し、結露のないこと)		
電源	: 単四形乾電池 × 2 個		
寸法・重量	: W95×H24×D150mm、約 140g (電池含む)		
付属品	: 取扱説明書		
JAN	: 4983621490176		



記載内容は2016年5月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。