Asmix　EA715A-5A

DIGITAL LETTER SCALE

デジタルスケール

品番 **DS2007**

取扱説明書



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様			
最大計量	2kg	消費電流	3mA
最小表示	1g	電池寿命	1日に約5分間使用で約4.5年間 (20℃・アルカリ乾電池新品使用時)
操作機能	ON/OFFスイッチ ・押す度にON/OFFを繰り返す (オートパワーOFF機能：約110秒間) TAREスイッチ ・押す度に0g表示	外形寸法	W120×D180×H32mm (計量皿:W119×D100mm突起部含まず)
		質量	約265g(電池含む)
安定所要時間	約1秒間	付属品	取扱説明書・保証書・郵便料金シール アルカリ乾電池単4形(LR03)2個
使用電源	アルカリ乾電池単4形2個		

※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称





付属の郵便料金シールをお貼りください。
シールを貼っても、スケールの表示グラム数には影響ありません。

工場出荷の際、表示部に透明保護フィルムが貼ってあります。
そのままでもご使用いただけますが、見づらい場合ははがしてご使用ください。

電池を入れる

①本体裏面の電池ぶたを矢印の方向に外します。
②同梱されている乾電池を入れます。
（乾電池の⊕⊖の向きを正しく入れてください。）
③電池ぶたを元通りに取りつけます。



注意	付属の乾電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに寿命が切れることがあります。早めの交換をお勧めいたします。 長時間使用しない時は、液もれ防止のため乾電池を取り外してください。

通常計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。
①計量皿に何も載せない状態で、ON / OFF スイッチを押すと、電源が入ります。
②計量物を計量皿の中心に載せます。
計量物の重さが表示されます。
③計量物を計量皿から降ろします。
④ ON / OFF スイッチを押すと、電源が切れます。
⑤スタンドを立てると、封筒を立てたまま計量する事ができます。計量物が大きく、表示部を覆ってしまう時などにご使用ください。



精度の保証範囲

この「デジタルスケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたはかりです。
ご使用の場合は、量られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

量る量	精度保証
500gまで量る場合	±2g
500gを超え2,000gまで量る場合	±3g

また、郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用にならないでください。

風袋引き計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。
①計量皿に何も載せない状態で、ON / OFF スイッチを押すと、電源が入ります。
②容器を計量皿の中心に載せます。
容器の重さが表示されます。
③計量皿に容器を載せた状態で、TARE スイッチを押します。
④計量物を容器の中に入れます。
計量物の重さのみが表示されます。

参考	TARE スイッチを押すごとに “0g” 表示になります。

⑤計量物と容器を計量皿から降ろします。
容器の重さがマイナス表示されます。
⑥ TARE スイッチを押すと、通常計量モードになり、“0g” 表示になります。
⑦ ON / OFF スイッチを押すと、電源が切れます。



その他の機能・表示

●オートパワー OFF 機能：安定表示が約 110 秒間続くと自動的に電源が切れます。
●使用中表示部に「▭」の表示がでたら電源を切って、使用推奨期限内の新しい電池にすべて交換してください。
●最大計量を超えると「 Err 」が表示されます。
●電源を入れたまま持ち運んだり、不安定な場所で使用すると、正しい表示をしない場合があります。その時には、本体を水平で安定した場所に置き、もう一度電源を入れ直してご使用ください。
●800g 以上の物を計量皿に載せたまま、電源を ON にすると起動エラーになり、電源が切れます。
●電池残量が少ないまま電源を ON にした場合、「Lo」と表示し、電源 OFF になります。



電池の交換

●電池が消耗すると、電源が切れたり入らなくなります。必ず次の内容をよくお読みの上、早めに電池を交換してください。
●指定の電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧値が異なるため誤作動や故障の原因になります。

使用できる電池		
種　類	形名	個数
アルカリ乾電池 単4形	LR03	2個

注 意

電池交換の時は、「安全上のご注意」をよく読み、十分に注意してお取り扱いください。

お手入れの仕方

電池を取り外し、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体は使用しないでください。
変質、変色の恐れがあります。

国内郵便料金の一覧表 （一部抜粋／2014年4月1日現在）

詳細については郵便局にお尋ねください。

●通常郵便物

種類	内容		重量	料金
第一種（封書）	定形（長さが14～23.5cm、幅が9～12cm、厚さが1cmまでのもの）		25gまで	82円
			50gまで	92円
	定形外（上記の形状であっても50gを超えると定形外になります。）		50gまで	120円
			100gまで	140円
			150gまで	205円
			250gまで	250円
			500gまで	400円
			1kgまで	600円
			2kgまで	870円
			2kg超	1,180円
	郵便書簡		―	62円
	郵便区内特別郵便物（基本料金）（同一差出人から、形状、重量、取り扱いが同一で、同時に100通以上差し出す等の条件を満たし、同一の郵便区内のみ引受、配達する場合に適用されます。）	定形	25gまで	67円
			50gまで	77円
		定形外	50gまで	103円
			100gまで	118円
			150gまで	165円
			250gまで	201円
第二種	通常はがき		―	52円
	往復はがき		―	104円
第三種（承認を受けた定期刊行物・開封）	下記以外の第三種郵便物		50gまで	62円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	8円増
	毎月3回以上発行する新聞紙1部又は1日分を内容とし、発行人又は売りさばき人から差し出されるもの		50gまで	41円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	6円増
	心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの	毎月3回以上発行する新聞紙	50gまで	8円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	3円増
		その他のもの	50gまで	15円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	5円増
第四種（開封）	通信教育		100gまで	15円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	10円増
	点字郵便物/郵政公社の指定する施設が発受する盲人用録音物や点字用紙		―	無料
	学術刊行物		100gまで	36円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	26円増

●特殊取扱料金

特殊取扱（オプションサービス）をご利用いただく場合は、通常郵便物の料金または荷物の運賃に特殊取扱（オプションサービス）料金が加算されます。

	種類	区別		段階		料金
	書留	郵便	現金	損害要償額1万円まで		430円
				損害要償額1万円を超え5千円までごとに		10円増
			現金以外	損害要償額10万円まで		430円
				損害要償額10万円を超え5万円までごとに		21円増
			簡易書留	―		310円
		ゆうメール	一般書留め料金	損害要償額10万円まで		370円
				損害要償額10万円を超え5万円までごとに		21円増
			簡易書留	―		310円
	速達	郵便	250gまで	280円	ゆうメール 2kgまで	320円
			1kgまで	380円		
			1kg超	650円	ゆうメール 2kg超	470円
※	引受時刻証明	差し出した時刻の証明が必要なときのその証明をするものです。				310円
※	配達証明	配達した月日を証明するものです。		差出しの際		310円
				差出しの後		430円
※	内容証明	どういう内容の文書を差し出したかを証明するものです		① 同文内容証明以外のもの	謄本1枚	430円
					1枚増すごとに	260円増
				② 同文内容証明	1通	①と同額
					1通超えるごとに	①の半額
		謄本閲覧				430円
☆	代金引換	郵便物等を受取人（荷受人）に渡すとき差出人（荷送人）の指定した金額と引換えに渡し差出人にその代金を送る制度です。（代金引換金額は 200 万円まで）				260円
※	特別送達	民事訴訟法に基づき書類を送達し証明するものです。				560円
	配達日指定	郵便		日曜日・休日以外を指定するもの		31円
				日曜日・休日を指定するもの		210円
		ゆうメール				51円
	特定記録郵便	引き受けの記録として受領証が発行されます。				160円

●※印は、書留（簡易書留を除く）としたものに限り、この取扱いをいたします。
●☆印は送金手数料は差出人負担となります。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。
この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。
（図記号の一例です）

🚫	この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。
❗	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

電池の発熱、破裂を防ぐために、必ずお守りください。

- ⊕⊖逆接続・ショート・充電・分解・加熱・火中投入禁止。液もれや破裂の恐れがあります。万一、液もれしたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流してください。
- 新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
- 充電式ではないので、充電すると液もれ、破損の恐れがある。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
- 落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
- 長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外す。
- 電池の廃棄はテープなどで巻きつけて絶縁のこと。

⚠注意 乾電池の⊕⊖を正しく入れる。

⚠注意

隙間に指を入れない（禁止）
挟まれけがをする恐れがあります。

強い衝撃や振動を与えない（禁止）
故障の原因になります。

直射日光の当たる場所に置かない（禁止）
変形・故障の原因になります。

熱器具に近づけない（禁止）
変形・故障の原因になります。

表示部を強く押さない（禁止）
割れることがあります。

絶対に分解したり修理・改造をしない（分解禁止）
けがをする恐れがあります。
※修理は販売店へご相談ください。

水をかけたりしない（水ぬれ禁止）
ショート・感電の原因になります。

シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない（禁止）
ひびわれによるけが、ショート・感電・火災の原因になります。

必ず水平で安定した場所に設置する
正しく計量されない場合があります。

計量物は静かに載せる
乱暴に載せると、誤作動や故障の原因になります。

最大計量以上のものを載せない
故障の原因になります。

温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用する
結露などの影響で誤作動する恐れがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

■保証期間 お買い上げの日から１年間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■出張修理は行っておりません。
点検や修理の発送のために外箱・緩衝材（発泡スチロール等）を保存しておいてください。

■お問い合わせは
この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

お願い 修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持込ください。

■修理を依頼される時は
異常がある時は、ご使用をやめてお買い上げの販売店に保証書を添えてこの製品を お持込 の上、修理をお申し付けください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎている時は
修理によりご使用できる場合には、ご要望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み
修理料金は、基本料・技術料・部品代等で構成されています。
基本料：診断・点検等の費用です。
技術料：故障した製品を正常にするための修理・調整等の作業にかかる費用です。
部品代：修理に使用した部品代金です。

株式会社アスカ カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412 月曜日～金曜日
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00 （祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

2013年12月 第2版

保　証　内　容（修　理　規　定）

1．取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書を お持込 の上、修理をお申し付けください。

（ロ）お送りいただく場合は梱包費用、往復の輸送料金などはお客様のご負担となります。

2．保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。
（ハ）火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障・損傷。
（ニ）車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3．本書は日本国内においてのみ有効です。

4．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

デジタルスケール DS2007 保証書

持込修理

お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	（　　）　　ー
	お買上げ日	年　　日

販売店名・住所・電話番号

印

電話（　　）　　ー

見本

品　名 **デジタルスケール**
品　番 **DS2007**
保証期間　お買い上げより1年間

〈ご販売店にお願い〉
左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名などを証明するものをお貼りください。

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について

お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報（お名前、ご住所、電話番号）は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはございません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者（修理委託先は除く）に開示または提供いたしません。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
（祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）

修理メモ