

## EA715AG- 2

(防水台ハカリ)

秤量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり  
コンパレーター 表示値を予め設定した上限値及び下限値と比較して  
結果(過不足/適正)を表示  
ブザー機能 コンパレーターの結果に対し、ブザー使用可能  
(別売の装置が必要です。)  
簡易バッチ 定量値・定量前・ゼロ付近の3点の設定により  
簡易充てん計量が可能  
加算 計算を複数回行う場合、重量を自動加算して行き  
合計(累計機能)を求めることが可能  
チルト機構 見やすく作業しやすい位置で表示部を固定  
個数・%機能 個数計算と設定値(100%)に対する計量値の割合を表示  
大きく見やすい表示 文字高さ 蛍光タイプ2.0mm  
計量部は防塵・防水仕様。はずして洗える衛生的なステンレス計量皿

秤量	3kg	6kg	15kg
最小表示	0.001kg	0.002kg	0.005kg
最大計数値	15000個		
計量皿寸法	250X250mm		
外形寸法	275X474X368mm		
電源	AC100V	50Hz/60Hz	