

EA715AG-3

(防水台ハカリ)

秤量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり
コンパレーター 表示値を予め設定した上限値及び下限値と比較して
結果(過不足/適正)を表示

(別売の装置が必要です。)

ブザー機能 コンパレーターの結果に対し、ブザー使用可能

簡易バッヂ 定量値・定量前・ゼロ付近の3点の設定により
簡易充てん計量が可能

加算 計算を複数回行う場合、重量を自動加算して行き
合計(累計機能)を求めることが可能

チルト機構 見やすく作業しやすい位置で表示部を固定

個数・%機能 個数計算と設定値(100%)に対する計量値の割合を表示
大きさ見やすい表示 文字高さ 蛍光タイプ 20mm

計量部は防塵・防水仕様。はずして洗える衛生的なステンレス計量皿

秤量 15kg 30kg 60kg

最小表示 0.005kg 0.01kg 0.02kg

最大計数値 12000個

計量皿寸法 330X424mm

外形寸法 330X621X771mm

電源 AC100V 50Hz/60Hz