

FS-i

AC100V
 バッテリ別売
 RS-232C別売

最小表示 1g~

3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵 防塵・防水デジタル台はかり



水にも、粉塵にも強い!

防塵・防水 IP65

ひょう量6kg~30kg、最小表示1g~5g

防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ

SUS304

1秒の高速測定

計量効率大幅アップ

コンパレータ機能 (3色ライト・ブザー)

テンキー入力による上下限値の簡単設定
 (ブザー音47dB(本体正面1mでの測定))

- アナログバー表示 (60分割表示)
- データメモリ 上下限値:100種類
- RS-232Cインタフェース(端子台形状) 別売
 (PCまたはAD-8127接続される場合は、別売品のFS-03i-JAおよび用途にあわせてどちらかのケーブルを出荷時に取り付ける必要があります。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。)
- g・kgモード
- バックライト液晶表示
- 2電源方式
 電源ケーブル:1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)
- 最大16台のはかりをPCで制御可能 (FS-04i-JAの使用により)

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
 検定済品FS-i-KはP.67をご覧ください。

EA715AG-61 EA715AG-62 EA715AG-63

モデル	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
ひょう量	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g/1g*/2g	1g/2g*/5g	2g/5g*/10g
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm		380(W)×300(D)mm
耐水・防塵規格	IP65		
標準価格(税抜)	¥98,000		¥128,000
JANコード	4981046601993	4981046602006	4981046602013
JCSS校正料金(税抜)*1	¥18,000	¥24,000	

*出荷時設定(内部設定により変更可能)

計量皿の材質=SUS304

*1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品

FS-03i-JA*1*2	RS-232C/リレー出力	¥15,000(税抜)
FS-04i-JA*1	RS-422/485/リレー出力	¥25,000(税抜)
HC-02i*	鉛バッテリー(受注生産) (ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)	¥10,000(税抜)

AX-KO3285-320*2 PCとAD-8127用ケーブルユニット 3m (D-Sub9P) ¥13,000(税抜)

*1. FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。

*2. PCまたは、AD-8127と接続される場合は別売品のFS-03i-JAおよび用途にあわせてどちらかのケーブルを出荷時に取り付ける必要があります。ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。

* 15時間充電。バックライトオフ/コンパレータライトオフ:約80時間使用可
 バックライトオフ/コンパレータライトオン:約55時間使用可
 バックライトオン/コンパレータライトオン:約25時間使用可

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>