



EA715AH-8
ヘルスマーター



本器は、使用目的により、体重・BMI・メモリ・ターゲット測定から選べます。

最大計量	150kg
最小表示 (自動切替)	0.05kg(0~100kg) 0.1kg(100~150kg)
外形寸法	320(W)×314(D)×35(H)mm

精度の高い**50g**表示！目的を持ち、積極的に活動している方にオススメ！

風袋引き機能や前回値差表示を利用して、赤ちゃんやペットの体重を正確に軽量！

業務用の高精度重量センサ(ロードセル)を家庭向けに小型でスリムに新開発したスマートセンサ。タフで長期間、高精度を保持！

BMI機能により、身長を入力し、計量すると国際的に認められている、**肥満・やせの基準BMI値**を表示！

ターゲット機能により、あらかじめ目標とする体重を設定しておくことで、現在の体重値との差が表示され、**ダイエット効果**などの確認が容易。

31回分の測定体重を自動的に記憶、体重の変動が確認可能！
また、前回の体重との差も表示！