

防滴吊りはかり

LS-25



製品概要



1分

解除可



IPX4準拠



- ・ 防滴構造 (IPX4準拠)。
- ・ 巻尺、温度計機能 (センサー: 本体内部)、見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載。
- ・ 風袋機能、データホールド機能 (解除可能)、オートパワーオフ機能付き。
- ・ 本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵。

製品詳細

■仕様

一般仕様

秤量 25kg

最小表示単
位 0.05kg

分解能 0.01kg

精度 $\pm(1.5\%rdg+2dgt)$

温度表示 0～+60℃(参考値)

温度表示分
解能 1℃

0～+40℃、90%RH以

使用温湿度 下(但し、結露のない
こと)

電源 単4形乾電池 × 2個
約 W90 × H147 ×

寸法 D30 mm(吊り下げ
フック部金具を除く)

重量 約166g(電池含まず)

付属品 取扱説明書

JAN 4983621493955

製品画像・イメージ

