

# 防滴 吊りはかり

CUSTOM

防滴規格  
**IPX4  
準拠**

**風袋**

**データ  
ホールド**  
(解除可)

**オート  
パワーオフ**  
(1分解除可)

**温度測定  
サーミスタ  
タイプ**



取引証明以外用

主な仕様は裏面をご確認ください。

パッケージ

スーツケース



暗い場所でも  
確認しやすい  
青色バックライト

最大秤量  
**25kg**  
最小表示単位  
0.05kg

(EA715B-2A)



メジャー内蔵で  
サイズも測れる  
(最大80cm)

最大秤量  
**50kg**  
最小表示単位  
0.05kg

(EA715B-3)

# 一般仕様・機能

23°C±5°C、75%RH以下のとき

型番	LS-25 (EA715B-2A)	LS-50 (EA715B-3)
秤量	25kg	50kg
最小表示単位	0.05kg	
分解能	0.01kg	
精度	±(1.5%rdg+2dgt)	±(2%rdg+2dgt)
温度表示	0～+60°C(参考値)	
温度表示分解能	1°C	
使用温湿度	0～+40°C、90%RH以下(但し、結露のないこと)	
防水保護等級	IPX4 準拠 ※1	
オートパワーオフ機能	あり・60秒(オン/オフ切り替え可能)	
風袋機能	あり	
データホールド機能	あり(解除可)	
巻尺	本体内蔵(約80cmまで引き出し可)	
電源	単4形乾電池×2個	
寸法	約W90×H147×D30mm(吊り下げフック部金具を除く)	
重量	約166g(電池含まず)	
付属品	取扱説明書、単4形乾電池×2個 ※2	
校正	可	
JAN	 4 983621 493955	 4 983621 493962

※1 「いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない」とする JIS C0920 規格。

※2 本器に付属の電池は試供品です。  
市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。

詳しい製品情報は  
こちらから ▶



## 株式会社カスタム

### 本社/関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

### 関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12  
ブルーク長堀橋ビル6F  
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

お問い合わせ先

本器の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。  
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。  
本リーフレットの記載内容は2017年5月現在のものです。

© 2017 CUSTOM Corporation Printed in Japan 170601

<リーフレット管理用>

