

EA715BD-1~-9
(テンションゲージ)

- ・スタンダードタイプのばね式ハカリ
- ・丸型ばね式テンションゲージは
押力・引力・板ばね等測定する場合
スプリングの力を応用して円筒形に
目盛を表し正確に測定するゲージです。
- ・水平状態にして使用する場合は
寸法表によって酸い平時の誤差を
実際測定値に加算して下さい。
また、逆垂直使用時には水平時
誤差の2倍になります。
(精度:±1目盛)

水平時															
	最大秤量(N)	一目(N)	誤差(N)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	総重量(N)
BD-1	1	0.025	0.1	2	71	15	13	13	112	60	3	15	1.6	38	0.5
BD-2	3	0.075	0.1	2	71	15	13	13	112	60	3	15	1.6	38	0.5
BD-3	5	0.125	0.35	4	68	18	13	16	120	56	4	18	2.5	37	1
BD-4	10	0.25	0.35	4	68	18	13	16	120	56	4	18	2.5	37	1
BD-5	20	0.5	0.35	4	68	18	13	16	120	56	4	18	2.5	37	1
BD-6	30	0.75	0.5	4	78	18	13	16	145	61	4	18	2.5	37	2
BD-7	50	1	1	6	80	24	15	22	171	68	5	24	3.5	48	3
BD-8	100	2	1	6	80	24	15	22	171	68	5	24	3.5	48	3
BD-9	200	2	2.5	8	137	34	20	32	271	118	6	34	8	68	5

(単位mm)

