

EA715C - 5A
(電子はかり)



- g、%、個数の3つのモードをフロントのキーによりワンタッチで切替可能
- RS-232C標準装備。インターフェース付ですのでプリンターやパソコンと簡単に接続できます。
(接続ケーブルのみ別途お求めください。)
- 耐薬品性に優れ衛生管理の容易なステンレス製の素材を天秤上面に採用。
- A C A I (計数精度自動向上機能) 搭載。計数時、サンプル / 単位重量の設定が正確・簡単。
- 軽量・コンパクト設計なのでスペースを取らず持ち運びが簡単。
- 視認性の良いバックライト付大型液晶 (文字高16mm)
- コンパレータ機能標準装備により、HI、OK、LOを表示。
- 仕様

秤量		12000g
最小表示		1g
個数モード	最大計測数	12,000個
	計測可能最小単位質量	1g
	サンプル数	5,10,25,50または100個
%モード	100%登録最小質量	100g
	パーセント最小表示	0.1%
軽量皿寸法		170X133mm
電源		AC100V (ACアダプター)

風袋引機能付