

FZ-i

校正用分銅
内蔵型

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

汎用電子天びんのニュースタンダード

ひょう量122g~5200g、最小表示0.001g~0.01g

FX-i

標準型

最小表示 0.001g~

汎用電子天びん



■ 大型風防
FXi-11-JAは別売
★特許申請中



風防のトップが全面開口
(左右に回転) ★特許申請中



動物計量も可能(FXi-12-JA)
※ひょう量1220g、2200g、3200g、5200g機種

FZ-i/FX-i共通

堅牢なボディ ★特許申請中

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量センサーシステムC-SHS[®]搭載 ★特許申請中

応答速度 約1秒 (Compact-Super Hybrid Sensor)

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

イーサネット・インタフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。
《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

小型風防 FZ-i全機種標準装備 ★特許取得済

FX-120i/200i/300i/500iにも標準装備

FX-1200i/2000i/3000i/5000i用は別売(FXi-10-JA)

内蔵バッテリー <ニッケル水素充電電池>

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売:FXi-09-JA)

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録が可能。日常の保守点検の記録管理に便利。(FX-iは、AD-8121Bとの接続により可能)

■ 2電源方式(※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品))

■ 動物計量

■ コンパレータ表示 プザー付(プザー音40dB(本体正面1mでの測定))

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備

■ クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

■ g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

* 取引・証明用(検定付)モデルもございます。(FZ-iのみ)
検定済品FZ-iRはP.63をご覧ください。

校正用分銅内蔵型 標準型	EA715CA-16 EA715CA-18 EA715CA-19				EA715CA-17 EA715CA-21 EA715CA-22				
	FZ-120i	FZ-200i	FZ-300i	FZ-500i	FZ-1200i	FZ-2000i	FZ-3000i	FZ-5000i	
標準型	FX-120i	FX-200i	FX-300i	FX-500i	FX-1200i	FX-2000i	FX-3000i	FX-5000i	
ひょう量	122g	220g	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g	
最小表示	0.001g				0.01g				
個数モード	計数可能最小単重 0.001g				0.01g				
	サンプル数 5、10、25、50または100個								
パーセントモード	100%登録最小質量 0.100g				1.00g				
	パーセント最小表示 0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)								
計量皿寸法	φ130mm				φ150mm				
FZ-i	標準価格(税抜)	¥79,000	¥84,000	¥89,000	¥99,000	¥79,000	¥84,000	¥89,000	¥99,000
	JANコード	4981046603997	4981046604000	4981046604017	4981046606271	4981046604024	4981046604031	4981046604048	4981046606288
FX-i	標準価格(税抜)	¥59,000	¥64,000	¥69,000	¥79,000	¥59,000	¥64,000	¥69,000	¥79,000
	JANコード	4981046602020	4981046602037	4981046602044	4981046606332	4981046602051	4981046602068	4981046602075	4981046606349
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000								

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

FXi-02-JA*1 USBインタフェース(2m ケーブル付)
<クイックUSB>

¥8,000(税抜)

FXi-08-JA*1 イーサネット・インタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)

¥30,000(税抜)

FXi-09-JA*1 内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約8時間使用可)

¥28,000(税抜)

FXi-10-JA 小型風防(アクリル製)

¥4,000(税抜)

FXi-11-JA 大型風防(ポリカーボネイト製)

¥15,000(税抜)

FXi-12-JA 動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g、5200g機種用

¥15,000(税抜)

FXi-15-JA キャリングケース

¥30,000(税抜)

AD-1654 比重測定キット(FZ/FX-i用)

¥50,000(税抜)

AD-1683 除電器(イオンナイザー)

¥54,000(税抜)

AD-1684A 静電気測定器

¥83,000(税抜)

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

*1、FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

AD-1687

環境ロガー

¥40,000(税抜)

AD-1688

計量データロガー

¥18,000(税抜)

AD-1689

分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応)

¥2,000(税抜)

AD-8127

コンパクト・プリンタ

¥65,000(税抜)

AD-8126

ミニプリンタ

¥48,000(税抜)

AD-8527

クイックUSBアダプタ

¥16,000(税抜)

AD-8920A

外部表示器

¥12,000(税抜)

AD-8922A

外部コントローラー

¥36,000(税抜)

AX-FXi-31-JA

本体カバー(5枚セット)

¥3,500(税抜)

AX-USB-9P

USBコンバータ・ケーブルセット

¥10,000(税抜)

AX-KO2466-200

RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)

¥5,000(税抜)

AX-CARATPAN-WJA

宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ)

¥3,000(税抜)

AX-CARATPAN-BJA

2個セット(銀色)

¥3,000(税抜)

AX-TB248

2個セット(黒色)

¥3,000(税抜)

ACアダプタ(標準付属品)

¥3,500(税抜)

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>