

FZ-iWPFX-iWPF

校正用分銅内蔵型
標準型

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001g~

防塵・防水型電子天びん



■ 大型風防
FXi-WP-11-JAは別売 ★特許申請中
注) 天びん本体への大型風防の固定はできません。



粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量



防水用 RS-232Cケーブル (AX-KO2737-500JA)



動物計量も可能 (FXi-12-JA)
※ひょう量1220g、2200g、3200g機種

防塵・防水 IP65

ひょう量122g~3200g、最小表示0.001g~0.01g

FZ-iWPF/FX-iWPF共通

最小表示1mgで防塵・防水

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適。(IP65)

堅牢なボディ ★特許申請中

ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用

省スペース設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量センサーシステムC-SHS®搭載 ★特許申請中

応答速度 約1秒 (Compact-Super Hybrid Sensor)

統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備 (別売にて防水用RS-232Cケーブルもご用意)

小型風防 FZ-iWPF全機種標準装備 ★特許取得済

FX-120iWP/200iWP/300iWPにも標準装備
FX-1200iWP/2000iWP/3000iWP用は別売 (FXi-WP-10-JA)

■ 内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池) (別売: FXi-09-JA)

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 (FX-iWPFは、AD-8121Bとの接続により可能)

■ 2電源方式(※ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリー(別売品))

■ 動物計量

■ コンパレータ表示 プザー付 (プザー音40dB(本体正面1mでの測定))

■ 床下ひょう量 専用金具標準装備 (金具使用時は、防塵・防水仕様にはなりません。)

■ クイックUSB ★特許申請中
FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

■ g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。(FZ-iWPFのみ)
検定済品FZ-iWPRはP.63をご覧ください。

校正用分銅内蔵型 標準型	FZ-120iWP	FZ-200iWP	FZ-300iWP	FZ-1200iWP	FZ-2000iWP	FZ-3000iWP
	FX-120iWP	FX-200iWP	FX-300iWP	FX-1200iWP	FX-2000iWP	FX-3000iWP
ひょう量	122g	220g	320g	1220g	2200g	3200g
最小表示	0.001g			0.01g		
個数モード	計数可能最小単重	0.001g			0.01g	
	サンプル数	5、10、25、50または100個				
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g			1.00g	
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)				
計量皿寸法	φ130mm			φ150mm		
FZ-iWPF	標準価格(税抜)	¥99,000	¥109,000	¥119,000	¥99,000	¥109,000
	JANコード	4981046604734	4981046604741	4981046604758	4981046604765	4981046604772
FX-iWPF	標準価格(税抜)	¥79,000	¥94,000	¥99,000	¥79,000	¥94,000
	JANコード	4981046603294	4981046603300	4981046603317	4981046603324	4981046603331
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000					

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

FXi-02-JA*1	USBインタフェース(2mケーブル付) <クイックUSB> ¥8,000(税抜)	AD-1689	分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応)	¥2,000(税抜)
FXi-09-JA*1★	内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約8時間使用可) ¥28,000(税抜)	AD-8121B*2	コンパクト・プリンタ	¥65,000(税抜)
FXi-WP-10-JA	小型風防(アクリル製) ¥4,000(税抜)	AD-8126*2	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
FXi-WP-11-JA	大型風防(ポリカーボネイト製) ¥15,000(税抜)	AD-8526	イーサネット・コンバータ	
FXi-12-JA	動物計量皿 ひょう量1220g、2200g、3200g機種用 (開口部φ150mm、高さ130mm) ¥15,000(税抜)	AD-8527	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
FXi-15-JA	キャリングケース ¥30,000(税抜)	AD-8920A	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
AD-1651	パイプロスプーン ¥25,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
AD-1654	比重測定キット(FZ/FX-iWPF用) ¥50,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラー	¥36,000(税抜)
AD-1683	除電器(イオナイザー) ¥54,000(税抜)	AX-FXi-31-JA	本体カバー(5枚セット)	¥3,500(税抜)
AD-1684	静電気測定器 ¥83,000(税抜)	AX-USB-9P*3	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1687*2	環境ロガー ¥40,000(税抜)	AX-KO2737-500JA*2	防水用RS-232Cケーブル 5m(9P-9P)	¥20,000(税抜)
AD-1688*2	計量データロガー ¥18,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
		AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用皿(容量120mℓ、材質アルミ) 2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
		AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)

大型風防、小型風防は全機種に取り付けが可能です。

*1. FXi-02-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。

FXi-02-JA、FXi-09-JAをご使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。

*2. 標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。

AD-1687、AD-1688、AD-8121B、AD-8126に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

*3. 防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。(AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。)

★ 本体出荷時のみ取り可可能です。

株式会社 エーアンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815