

UH-3300シリーズ

最大計量 1kg 最小表示 1g

UH-3301

¥2,500(税抜)



ホワイト
UH-3301-W



レッド
UH-3301-R



グリーン
UH-3301-G



最大計量 2kg 最小表示 1g

UH-3302

¥2,800(税抜)



ホワイト
UH-3302-W



レッド
UH-3302-R



オレンジ
UH-3302-O



最大計量 2kg 最小表示 1g
大きい表示、見やすい文字

UH-3303

¥3,000(税抜)



ホワイト
UH-3303-W



レッド
UH-3303-R



便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認も"OK"

追加計量がラク・材料正味の再確認もできる
オートゼロモード




追加計量

- 材料をはかりに乗せて、4秒後に自動的に0になります。
- ゼロ/オートゼロボタンを押さなくても、次から次へはかれます。

計量確認

- 計量後に容器をおろすと、各材料の正味の重さを計量の順とは逆に、2秒間隔で再表示できます。
- 計量後、再確認ができ、パン、菓子、ケーキ作りに便利です。

ノーマルモードとオートゼロモードの切替え



風袋引き機能*



容器の重さを差し引いて、材料だけがはかれます。続けて追加分をはかれます。

* ノーマルモード、オートゼロモードどちらでも使用できます。

UH-3200シリーズ

こまかくはかれる **0.1g** 微量
モード 0.5g~100g

たくさんはかれる **3kg** 標準
モード 2g~3000g

粉、砂糖、バターや水などの計量に

UH-3201

¥4,000(税抜)



ホワイト
UH-3201-W



ブルー
UH-3201-BL



イエロー
UH-3201-Y



レッド
UH-3201-R



UH-3202

¥4,000(税抜)



ホワイト
UH-3202-W



ブルー
UH-3202-BL



イエロー
UH-3202-Y



レッド
UH-3202-R

UH-3203

¥5,000(税抜)



クリーム
UH-3203-W



ブラウン
UH-3203-BR



表示部は本体内に
収納可能



UH-3204

¥5,000(税抜)



ホワイト
UH-3204-W



ブルー
UH-3204-BL



ピンク
UH-3204-R

	UH-3301	UH-3302	UH-3303	UH-3201	UH-3202	UH-3203	UH-3204
ひょう量	1000g	2000g		3000g			
最小表示	微量モード	—		0.1g単位で計量(0.5~100g)			
	標準モード	1g単位で計量(2~1000g)		1g単位で計量(2~3000g)			
精度	微量モード	—		±5g(0.5~100g)			
	標準モード	±2g(2~250g) ±3g(250~1000g)	±2g(2~500g) ±3g(500~2000g)		±2g(2~750g) ±3g(750~1500g) ±5g(1500~3000g)		
使用範囲	2g~1000g	2g~2000g		0.5g~3000g			
電源	単3形乾電池2本						
寸法 WxDxH	120x170x30mm	120x170x30mm	120x165x35mm	150x190x35mm	130x180x35mm	160x200x40mm	180x180x35mm
質量	約210g(電池含まず)	約220g(電池含まず)	約230g(電池含まず)	約390g(電池含む)	約360g(電池含む)	約340g(電池含む)	約390g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書			電池(モニタ用)、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ)			

一般家庭用です。業務でのご使用には適しません。
防塵・防水ではありません。

家庭用