

EA715CC - 60 電子はかり

■ 特徴

- ・コンパクト、多機能、大型液晶表示、エコノミータイプ
- ・g、%、個数の3モード表示。
- ・コンパレータ表示機能搭載。

■ 仕様

秤量	30g	60g	150g
最小表示	0.01g	0.02g	0.05g
サンプル数	5,10,25,100個		
最大計数値	15,000個		
最小単位質量	0.01g		
%最小表示	0.10%		
100%最小質量	1g		
再現性(標準偏差)	0.01g	0.02g	0.05g
直線性	±0.01g	±0.02g	±0.05g
感度ドリフト	±20ppm/ (10 ~ 30)		
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高 16mm)		
表示書換時間	10回/秒		
動作温度・湿度範囲	-5 ~ 40 ,85%RH以下(結露しない事)		
電源	ACアダプター(AC100V 約10A) バッテリー・バック(動作時間 約9時間 バックライトoff)		
計量皿サイズ	φ110mm		
重量	約1.1kg		
校正分銅(出荷時設定)	150g		

