

FC-Si/i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

計数可能最小単重 0.001g~

個数管理を高精度に実行 個数計



FC-500Si



FC-5000Si



FC-5000i

高い内部分解能と広い計数範囲

ひょう量500g~50kg、最小表示0.02g~5g

ACAI 自動精度向上機能

Automatic Counting Accuracy Improvement

500品目メモリ

(ID別に、単重・風袋・上下限值・総個数)

単重登録ナビゲータ

ライトの点滅に従って、簡単に単重登録が完了

コードレスでの使用

内蔵バッテリー(別売品)



3chシリアル入出力、1ch+2ch拡張可

(標準) (別売)

- コンパレータ表示・ブザー(ブザー音53dB(本体正面1mでの測定))
- ステンレス製計量皿 SUS304
- フットスイッチ(AX-SW1 37-PRINT/AX-SW1 37-REZERO)を取付可能(1つのみ)

データ通信 (RS-232C)



計量データロガー(AD-1688)と接続させ、個数カウンターを記録させることが可能。

外部スケール

外部スケール(別売品)の使用で、本体のひょう量を越える計数や単位質量の大きな物品の計数も可能です。(出荷時、本体と外部スケールを接続して校正する費用が発生します。下の表参照)



- FC-i/FC-Siシリーズと外部スケールを接続するケーブル長は、SBシリーズは約3m、FWシリーズは約5mです。

ラベルプリンタAD-8128Aとセット販売を実施中

面倒なセットアップ不要(詳細はP.85参照)



外部スケール	ひょう量 / 最小表示 計量皿寸法(W)×(D)mm	15kg/0.002kg 250×250	60kg/0.01kg 330×424	100kg/0.01kg 390×530	200kg/0.02kg 390×530	300kg/0.05kg 700×600	600kg/0.1kg 700×600	1200kg/0.5kg 1000×1000	
ケーブル長		約3m				約5m			
① 外部スケール 標準価格 注文コード		¥54,000 SB15K10-JA	¥58,000 SB60K11-JA	¥62,000 SB100K12-JA	¥62,000 SB200K12-JA	¥188,000 FW300KB4	¥238,000 FW600KB4	¥390,000 FW600KB3	¥420,000 FW1200KB3
② 組み合わせ作業費 作業費の受注コード(AZK〇〇)		¥30,000 AZK15/7500	¥30,000 AZK60/6000	¥30,000 AZK100/10000	¥30,000 AZK200/10000	¥35,000 AZK300/6000	¥40,000 AZK600/6000	¥40,000 AZK600/6000	¥45,000 AZK1200/2000
③ 外部スケール用インタフェース 標準価格 注文コード		¥15,000 FC-05i							
①+②+③の合計		¥99,000	¥103,000	¥107,000	¥107,000	¥238,000	¥293,000	¥445,000	¥480,000

モデル	EA715CG-31	EA715CG-32	EA715CG-33	EA715CG-34	EA715CG-35	EA715CG-36	EA715CG-37	EA715CG-38	EA715CG-39	EA715CG-40	EA715CG-41
FC-500Si	FC-2000Si	FC-5000Si	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-30Ki	FC-50Ki	
計数可能最小単重*	0.001g	0.01g	0.01g	0.02g	0.04g	0.1g	0.2g	0.4g	1g		
ひょう量	500g	2000g	5000g	0.5kg	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg	30kg	50kg
最小表示	0.02g	0.2g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g		
最大計数表示	9,999,999	4,000,000	9,999,999	1,000,000							
サンプル数	10個(5, 25, 50, 100個、または任意設定)										
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm	165(W)×165(D)mm	205(W)×152(D)mm			300(W)×280(D)mm					
標準価格(税抜)	¥148,000	¥138,000	¥148,000	¥108,000			¥99,800			¥118,000	¥128,000
JANコード	4981046600323	4981046600743	4981046600330	4981046600682	4981046600699	4981046600729	4981046600347	4981046600354	4981046600361	4981046600736	4981046600378

◆ 内部設定により、より小さな単重設定可能(計数精度は同じです)。

別売品

FC-02i	内蔵バッテリー(ニッケル水素充電電池) (15時間充電、約10時間使用可)	AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)
FC-03i*	RS-232C(D-Sub9Pオス)×2ch	AD-8527	クイックUSBアダプタ
FC-04i*	RS-232C×1ch、コンパレータ出力(リレー)	AD-8951	コンパレータライト
FC-05i	外部スケール用インタフェース	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット
AD-1687	環境ロガー	AX-K02466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)
AD-1688	計量データロガー	AX-SW137-REZERO*	プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)
AD-8127	マルチプリンタ	AX-TB109	ACアダプタ(標準付属品)

* 印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

※ 内部設定でリゼロ、プリントなど選択可。

株式会社 **AND** エーアンド・デイ

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 ■ 福岡営業所 TEL.092-411-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>