

EA715DB-30A 30kg/50g デジタルはかり(検定付)



特長

- 大型液晶表示(文字高:25mm)
- 容器を載せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付
- 乾電池とACアダプタ(別売)の2電源方式
- オートパワーオフの省エネ設計
- 4級特定計量器取引・証明用(検定付)

仕様

精度等級	4級
秤量	20kg / 30kg
最小目盛(目量)	20g / 50g
使用範囲	0.2kg~30kg
載皿サイズ	230(W)×190(D) mm
文字高	25mm
機能	風袋引き機能、オートパワーオフ機能
電源	単1電池×6本、またはACアダプター(別売)
電池寿命	約600時間(マンガン電池使用時) [※] 約1200時間(アルカリ電池使用時) [※]
サイズ/重量	244(W)×232(D)×137(H) mm / 1.9kg

※: 電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。