

- 特 長
- ジャスト1秒！
計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ
 - シンプル操作
電源を入れて計量物を載せるだけでOK
 - 1/6000の高精度
分解能は1/6000. 精度の高い計量が可能
 - 26mmの大きな文字サイズ
見やすい大きな液晶表示
 - 2電源式
単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能
 - 個数計機能
面倒な計数も正確で簡単
 - 軽量皿と表示部分は分離可能。約1.5mまで可能。



仕 様

	EA715DC-30	EA715DC-60	EA715DC-150
秤 量	30kg	60kg	150kg
最小目盛	5g(最小表示0.005kg)	10g(最小表示0.01kg)	20g(最小表示0.02kg)
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm		
本体寸法	380(W)×464(D)×118(H)mm		
重 量	9.7kg		

交換部品 **EB715DB-31** (EA715DA-30、DB-10、-30、DC-30~150、DD-30~150用)