

SE

最小表示 0.005kg (5g) ~

IP68 防塵・防水デジタル台はかり

防塵・防水 IP68

ひょう量 30kg~150kg、最小表示0.005kg~0.02kg

洗える《IP68》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)

スケルトンフレーム構造(SE:鉄)

細部まで洗浄しやすく、
ゴミ・汚れが溜まらない構造



アルミ製(A6061)ロードセル

アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ

ステンレス製計量皿(SE:SUS430)

水で丸洗いが可能で衛生的

表示部の角度を上方向に調整可

最大角度60度

大型LCD表示

文字高39mm
電池残量 3段階表示



コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否
判定や3段階の仕分けに便利

kg・個数(pcs)モード

質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能

RS-232C(端子台形状) / コンパレータ・リレー出力 別売*

PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

クイックUSB

USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能
(市販のUSBケーブルは別途必要) ★装着時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。

- データ直送ソフトWinCT 使用可能
 - 約5000時間連続駆動
単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間使用可
 - 計量皿 M:300(W)×380(D)mm L:390(W)×530(D)mm
- * 取引・証明用(検定付)モデルもございます。



SE-KAM/KAL



セパレート型
SE-KBM/KBL
※ ケーブル長: 約1.5m

IP68



EA715DE-30

EA715DE-60

EA715DE-150

一体型(ボール付)	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM	SE-60KAL	SE-150KAL	
セパレート型(ボールなし)	SE-30KBM	SE-60KBM	SE-150KBM	SE-60KBL	SE-150KBL	
ひょう量	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg	
最小表示◆	0.005kg*(0.01kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	0.01kg*(0.02kg)	0.02kg*(0.05kg)	
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm			390(W)×530(D)mm		
外形寸法	KAM:300(W)×582(D)×722(H)mm/KBM計量部:300(W)×400(D)×118(H)mm			KAL:390(W)×732(D)×722(H)mm/KBL計量部:390(W)×550(D)×128(H)mm		
標準価格(税抜)	ボール付	¥75,000		¥80,000		
	ボールなし	¥70,000		¥75,000		
JANコード	ボール付	4981046605540	4981046605557	4981046605564	4981046605571	4981046605588
	ボールなし	4981046605595	4981046605601	4981046605618	4981046605625	4981046605632
JCSS校正料金(税抜)※	¥24,000			¥40,000	¥40,000	

◆ 内部設定により切替えが可能です。(※出荷時設定) ・kg表示のみ。 ※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

- 別売品** SCE-02*1 USBインタフェース(クイックUSB) ¥ 7,500(税抜) *1 SCE-02とSCE-03は同時に使用できません。SCE-02使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
SCE-03*1 RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ¥15,000(税抜) SCE-03使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。
AD-8127 マルチプリンタ ¥65,000(税抜) ●別売品の環境ロガー(AD-1687)、計量データロガー(AD-1688)、イーサネット・コンバータ(AD-8526)、
AX-KO3285-320 PCとAD-8127用ケーブルユニット クイックUSBアダプタ(AD-8527)に接続する場合には、SCE-03(RS-232C)と、AX-KO3285-320と
3m(D-Sub9P) ¥13,000(税抜) 市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要となります。

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815