

SL

乾電池別売
ACアダプタ別売

最小表示 0.5g～

1/2000 高分解能 デジタルスケール



スケールボーイ

ひょう量1000g～30kg、最小表示0.5g～0.02kg

大型液晶 文字高25mm

大きな表示部でクッキリ表示

ステンレス製*計量皿

(別売品) SUS304

オートパワーオフ

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF

風袋引き機能

容器をのせた状態でゼロ表示可能

2電源方式

使用場所を選ばず、持ち運び可 ※ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)

★ SL-1000D/2000Dに、別売品のステンレス皿をご使用の場合は、皿をのせた状態で電源を入れることができません。

電源を入れた後にステンレス皿をのせ、ゼロキーを押してください。

SL-1000D/2000D以外は、皿をのせた状態で電源を入れることが可能です。



ステンレス皿は別売品
取り外して、水洗い可能。
材質=SUS304(SK-10JA)

《両面表示》-Dシリーズ

DUAL
DISPLAY

裏面



モデル	SL-1000D	SL-2000D	SL-5000D	SL-10KD	SL-20K/KD	SL-30K/KD
ひょう量	1000g	2000g	5000g	10kg	20kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	230(W)×190(D)mm					
電源	ACアダプタ(別売品)または単1形乾電池×6個(別売)使用					
SL : 標準価格(税抜)					¥12,900	¥18,900
SL-D: 標準価格(税抜)	¥19,800				¥19,800	¥25,900
SL : JANコード					4981046601603	4981046601702
SL-D: JANコード	4981046601214	4981046601313	4981046601412	4981046601511	4981046601610	4981046601719
JCSS校正料金(税抜)※	¥15,000				¥24,000	

● SL-1000D/2000D/5000Dはg表示、SL-10KD/20K/20KD/30K/30KDはkg表示のみ。

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

別売品 SK-10JA ステンレス皿 ¥2,000(税抜)
SK-11 足コマユニット ¥1,200(税抜)
AX-TB196 ACアダプタ ¥3,000(税抜)

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815