



オーハウス エコノミー台はかり

SDシリーズ



(EA715EK-35,-75,-200) ▲ SD75JP



(EA715EL-75,-200) ▲ SD200LJP

※SDシリーズの表示部は日本語表示キーシートとなります

主な特徴：

- ・薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
- ・簡易型表示部自立スタンド標準付属
- ・ACアダプタ(標準付属)または単二乾電池×3本(別売)の2電源方式

C1000シリーズ

超軽量で持ち運びに便利！



(EA715EM-9,-20,-75)

▲ C11P75JP

※C1000シリーズの表示部は
日本語表示キーシートとなります

主な特徴：

- ・日本語表示キーシート採用で簡単操作
- ・軽量コンパクトサイズに加え、持ち運びに便利なハンドル(取っ手)付き
- ・動くサンプルを測定できる動物計量モード搭載
- ・ACアダプタ(標準付属)または単三乾電池×4本(別売)の2電源対応

SDシリーズ：仕様一覧

EA715EK-35 EA715EK-75 EA715EK-200 EA715EL-75 EA715EL-200

型式	SD35JP	SD75JP	SD200JP	SD75LJP	SD200LJP		
ひょう量	35kg	75kg	200kg	75kg	200kg		
最小表示	20g	50g	100g	50g	100g		
安定時間(代表値)	3秒以内						
計量モード	重量・動物						
表示部	液晶表示						
ケーブル長	コイルケーブル 収縮時:約75cm 最延伸時:約2m						
計量皿寸法	316(W)×280(D)×45(H)			520(W)×400(D)×75(H)			
電源	ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)						
電池稼働時間	アルカリ乾電池使用時、連続約360時間						
品番	80253311	80253312	80253313	80253314	80253315		

C1000シリーズ：仕様一覧

EA715EM-9

EA715EM-20

EA715EM-75

型式	C11P9JP	C11P20JP	C11P75JP
ひょう量	9kg	20kg	75kg
最小表示	5g	10g	50g
安定時間(代表値)	2秒		
計量モード	重量・動物		
表示部	液晶表示		
計量皿寸法	316(W)×280(D)		
本体寸法	316(W)×316(D)×60(H)		
電源	ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)		
電池稼働時間	アルカリ乾電池使用時、連続約300時間		
品番	80252222	80252223	80252224

C1000シリーズ：アクセサリ

品番	品目名
80251248	C11用ステンレス製計量皿カバー



オーハウス コーポレーション

カスタマーサポートセンター TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525
Email:japansales@ohaus.com

■東京本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル6F(メトロ・トレード内)

<http://www.ohaus.com> ■大阪支社 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル15F