



オーハウス デジタル台はかり D3000シリーズ

オーハウス D3000シリーズは、丈夫で堅牢なローコストデジタル台はかりです。全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67規格に適合し、タフな環境の製造現場をはじめ様々なマーケットのニーズに幅広く活躍します。

EA715ER-30
EA715ES-60
EA715ET-150
EA715ET-300



▲ 標準タイプ



▲ オールステンレス防水タイプ

※実際の計量皿と写真の表記は異なります

※全モデル表示部は日本語キーシートとなります

主な特徴：

- ・全タイプ計量部はIP67規格の防水仕様、表示部はバックライト搭載液晶表示
- ・圧倒的**低価格の標準タイプ**、サビに強く衛生的な**オールステンレス防水タイプ**(表示部IP66規格)の2タイプを用意
- ・操作パネルには**日本語キーシート**を採用し、簡単操作を大きくサポート
- ・**充電式内蔵型バッテリー**を採用し、電源の無い場所でも使用可能
- ・**RS232C出力標準装備**
- ・表示部用**ポール**標準装備
- ・**電源オートオフ**機能搭載で省エネに貢献

D3000シリーズ：仕様一覧

標準タイプ						
型式	EA715ER-30	D31P60BRJP	EA715ES-60	D31P150BLJP	EA715ET-150	EA715ET-300
ひょう量	30kg	60kg		150kg		300kg
最小表示	5g	10g		20g		50g
繰り返し性(標準偏差) / 直線性	5g / ±5g	10g / ±10g		20g / ±20g		50g / ±50g
防塵防水保護等級	計量部: IP67、表示部: 非防水					
安定時間(代表値)	3秒					
計量モード	重量・個数・%					
表示部T31P / 通信出力	ABSプラスチック製、バックライト搭載液晶表示 / RS232C(標準装備)					
計量部 / 表示部用ポール	SUS304ステンレス製計量皿 & 塗装鋳鉄製フレーム / 塗装鋳鉄製ポール					
計量皿寸法(mm)	305(W) × 355(D) × 75(H)	420(W) × 550(D) × 80(H)		500(W) × 650(D) × 90(H)		
ポール取付時本体寸法(mm)	305(W) × 472(D) × 572(H)	420(W) × 668(D) × 920(H)		500(W) × 740(D) × 920(H)		
電源	ACアダプタ(標準付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)					
バッテリー稼働時間	12時間充電にて約100時間					
品番	80250580	80250581	80250582	80250583	80250584	80250585

オールステンレス防水タイプ						
型式	D32XW30VRJP	D32XW60VRJP	D32XW60VLJP	D32XW150VLJP	D32XW150VXJP	D32XW300VXJP
ひょう量	30kg	60kg		150kg		300kg
最小表示	5g	10g		20g		50g
繰り返し性(標準偏差) / 直線性	5g / ±5g	10g / ±10g		20g / ±20g		50g / ±50g
防塵防水保護等級	計量部: IP67、表示部: IP66					
安定時間(代表値)	3秒					
計量モード	重量・個数・%					
表示部T31XW / 通信出力	SUS304ステンレス製、バックライト搭載液晶表示 / RS232C(標準装備)					
計量部 / 表示部用ポール	SUS304ステンレス製計量皿 & フレーム / ステンレス製ポール					
計量皿寸法(mm)	305(W) × 355(D) × 75(H)	420(W) × 550(D) × 80(H)		500(W) × 650(D) × 90(H)		
ポール取付時本体寸法(mm)	305(W) × 472(D) × 572(H)	420(W) × 668(D) × 920(H)		500(W) × 740(D) × 920(H)		
電源	ACアダプタ(標準付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)					
バッテリー稼働時間	12時間充電にて約58時間					
品番	80252942	80252943	80252944	80252945	80252946	80252947

D3000シリーズ：アクセサリ

品番	品名 / 型式
12122603	プリンタ&パソコンケーブル(標準タイプ用)
80252574	プリンタ&パソコンケーブル(オールステンレス防水タイプ用)
30045641	プリンタ / SF40A
90001765	データ取り込みソフト / Win-OH



<http://www.ohaus.com>

オーハウス コーポレーション

カスタマーサポートセンター TEL: 03-5815-5515 FAX: 03-5815-5525
Email: japansales@ohaus.com

■東京本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル6F(トラートレド'株)
■大阪支社 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル15F