

EA719AJ-1～-8

台付スクエアー【1級】



- JIS B 7526準拠精度の1級品となります。
 - 一般工作用に使用するもので、厳密精度は保持できません。
 - 材料は軟鋼製で、内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上品です。
 - 焼きが入っており、硬度HS60° となります。
- ◇直角度[$\pm 10+L/20$]μ m

廃番

品番	棹長×巾×厚(mm)	台長×巾×厚(mm)	重量(g)
EA719AJ-1	50×16×2.5	30×12×9	30
EA719AJ-2	75×16×2.5	50×16×9	80
EA719AJ-3	100×19×3	70×19×12	120
EA719AJ-4	125×22×3	80×19×12	200
EA719AJ-5	150×25×3	100×25×16	370
EA719AJ-6	200×30×3	130×32×16	610
EA719AJ-7	250×30×3	165×32×19	960
EA719AJ-8	300×32×3	200×32×19	1130