

# EA719AJ-11A～-18A

## 台付スクエアー【2級】



- JIS B 7526準拠精度の2級品となります。
  - 一般工作用に使用するもので、厳密精度は保持できません。
  - 材料は軟鋼製で、内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上品です。
  - 焼きが入っており、硬度HS60° となります。
- ◇ 直角度 $[\pm 20+L/10] \mu m$

品番	棹長×巾×厚(mm)	台長×巾×厚(mm)	重量(g)
EA719AJ-11A	50×16×2.5	30×12×9	30
EA719AJ-12A	75×16×2.5	50×16×9	80
EA719AJ-13A	100×19×3	70×19×12	120
EA719AJ-14A	125×22×3	80×19×12	200
EA719AJ-15A	150×25×3	100×25×16	370
EA719AJ-16A	200×30×3	130×32×16	610
EA719AJ-17A	250×30×3	165×32×19	960
EA719AJ-18A	300×32×3	200×32×19	1130