

EA719AJ-11~-18

台付スクエアー【2級】



- JIS B 7526準拠精度の2級品となります。
 - 一般工作用に使用するもので、厳密精度は保持できません。
 - 材料は軟鋼製で、内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上品です。
 - 焼きが入っており、硬度HS60° となります。
- ◇ 直角度 $[\pm 20+L/10] \mu m$

品番	棹長×巾×厚(mm)	台長×巾×厚(mm)	重量(g)	
EA719AJ-11	50×16×2.5	30×12×9	30	廃番
EA719AJ-12	75×16×2.5	50×16×9	80	
EA719AJ-13	100×19×3	70×19×12	120	廃番
EA719AJ-14	125×22×3	80×19×12	200	
EA719AJ-15	150×25×3	100×25×16	370	廃番
EA719AJ-16	200×30×3	130×32×16	610	
EA719AJ-17	250×30×3	165×32×19	960	廃番
EA719AJ-18	300×32×3	200×32×19	1130	