

EA719AK-1~8

平型スクエアー【1級】



- JIS B 7526準拠精度の1級品となります。
 - 一般工作用に使用するもので、厳密精度は保持できません。
 - 材料は軟鋼製で、内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上品です。
 - 焼きが入っており、硬度HS60° となります。
- ◇ 直角度 $[\pm 10+L/20] \mu m$

- 木箱入り



品番	棹長×台長×巾×厚(mm)	重量(g)
EA719AK-1	50×30×12×3	40
EA719AK-2	75×50×16×3	65
EA719AK-3	100×70×19×4.5	110
EA719AK-4	125×80×22×4.5	140
EA719AK-5	150×100×25×6	280
EA719AK-6	200×130×25×6	320
EA719AK-7	250×165×25×6	500
EA719AK-8	300×200×30×6	630