

EA719JA-1 角材定規



45°・90° 角度精度・・・100mmで±0.2mmを超えない
 目盛精度・・・目盛全長±0.2mm
 アルミ製

45°・90° の角度確認に
 45° 合わせを作る時、材料をケガくのに使います。

特長

- 45°・90° を同時に確認できケガけます。
- 中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。

45°のケガキ

90°のケガキ

15mmのケガキ

今までの止型定規と違い、当て直す必要が無く、一気にケガけます。

材料の側面まで一発でカンタンに線が引ける

●下図の部分も15mmです。