

| | テープ長 | テープ幅 |
|-----------|------|------|
| EA720CM-3 | 3.5m | 19mm |
| EA720CM-5 | 5.5m | 19mm |

(両面目盛り付きメジャー)

- ショックアブソーバー付
- JIS1級品
- セーフティブレーキ付
- 2X4スタッドマーク(↓)付
- ベルトクリップ付
- 両面目盛り
- ステンレス製テープ(水に強い)
- 樹脂ケースサイズ 70X66X34mm



ブレーキボタン

高耐磨耗

塗料系
ナイロンコート

防サビ

塩水噴霧によるテスト

ナイロンコート
ステンレス材

SK材

当社比

0点ピッタリ両面!!

両面目盛り

JIS1級

(メートル級)

ブレーキ&ロック構造

ネオロック

爪飛び防止!!

4点板

両面コンベックスで用途広がる

マーキング(ケガキ)

記録写真用

柱・壁面

裏側

天井

裏目盛りは高さ方向に強い

天井の測定

壁面の測定

表目盛りで測ると裏目盛りだと

