

[ホルダー付]メジャー(マグネット付爪)

品番	全長	幅	重量
EA720JF-5.5	5.5m	25mm	340g
EA720JF-7.5	7.5m		460g



製品情報

- ・包装形式: プリスター
- ・包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ: 140×127×64

特長


- 弾性樹脂で全身をガード、磁石付爪仕様コンベックス
- JIS1級
- ヨンゴゴーピッチ表示付
- ・テープ材質SK85 (旧SK5)
- ・バネ材質SK85 (旧SK5)
- ・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- ストラップ付
- 0点補正移動爪
- ネオジ磁石(260mT)付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
- フックガードバンパー



強力ネオジ磁石

強力ネオジ磁石

■マグネットを使用した使い方



●マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

マグネットを使用した使い方

アイコン

テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

スチール
テープ

ホワイトポリエステル塗装
スチール製テープ

折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(炭素工具鋼第5種)を芯材に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。

〈テープ幅〉6・13・19・22・25mm

先端表示例



ホワイトポリエステル樹脂塗料の焼付塗装

透明樹脂塗料の焼付塗装

目盛印刷

前処理

スチール製芯材SK85 (旧SK5)



片手で
サッと取り出し
カチッと収納